

Garant
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
20,5/37mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Ausführung:
HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.
Verwendung:

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**
Hinweis:

 Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
 Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Fixierschraube	219926
Gesamtlänge L _{ges}	96 mm
Auskraglänge L ₁	37 mm
Wirk-Ø D	20,5 mm
Plattengröße	25
Schaft-Ø D _s	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------