

**metabo****Kehlnahtschleifer, Typ: KNSE9-150****Bestelldaten**

Bestellnummer	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr flacher 950-Watt Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten an engen Zwischenräumen.

- **Zweifach untersetztes Getriebe für effektives Arbeiten.**
- **Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube.**
- **Überlastungsschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer.**
- **Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer.**

**Lieferumfang:**

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, 1× Vlies-Kompaktscheibe (150×6×25,4 mm; mittel), 1× Vlies-Kompaktscheibe (150×6×25,4 mm; sehr fein), 2× Vlies-Kompaktscheiben (150×3×25,4 mm; mittel), 1× Polierfeile inklusive 2 Schleifpapierstreifen und Stahlblech-Koffer.

**Technische Beschreibung**

Werkzeugaufnahme	M 14
Leistungsaufnahme	950 W

Herstellerbezeichnung	KNSE 9-150
Gewicht	2,7 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	4 m
Drehzahlbereich	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	150 mm