

**metabo****Elektronik-Bandfeile, Typ: BFE9-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen.

- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.**
- **Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition.**
- **Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes.**
- **Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung.**
- **Elektronischer Sanftanlauf.**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

**Lieferumfang:**

Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragkasten, Schleifbandarm (6, 13, 19 mm), 10 Schleifbänder (6×457 mm; P60), 10 Schleifbänder (6×457 mm; P120), 10 Schleifbänder (19×457 mm; P60), 10 Schleifbänder (19×457 mm; P120), 4 Vliesbänder.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	BFE 9-20
Kabellänge	4 m
Energieversorgung	Netzbetrieben

Bandlänge	457 mm
Gewicht	1,8 kg
Verpackung	Stahlblechkasten
Leistungsaufnahme	950 W
maximale Bandgeschwindigkeit	9 - 20 m/s
Bandbreite	6 - 19 mm