

**metabo****Doppelschleifmaschine 230 V, Typ: DS200P****Bestelldaten**

Bestellnummer	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.

- **Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.**
- **Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleifund Entgratarbeiten.**
- **Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.**
- **Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln.**
- **Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.**
- **Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.**
- **Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

**Hinweis:**

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	DS 200 Plus
maximale Drehzahl	2980 min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme	600 W
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	32 mm
Schleifscheibenbreite T	25 mm
Schleifscheiben-Ø D	200 mm
Gewicht	17,5 kg
Kabellänge	1,8 m
Nennleistung	230 V