

metabo**Kapp- und Gehrungssäge, Ø 315 mm, Typ: KGS315P**

Bestelldaten

Bestellnummer	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Kapp- und Gehrungssäge mit **Zugfunktion** und **Drehzahlregelung**.

- **Große Schnittkapazität bis 320×120 mm bei 90°.**
- **Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf.**
- **Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen.**
- **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.**
- **Sanftanlauf für sicheres Arbeiten und lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.**
- **Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt.**
- **Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke.**
- **Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung.**
- **Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle.**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.**
- **Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte.**
- **Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen.**
- **Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne.**
- **Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss.**

- **Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten.**
- **Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.**

Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm.

Hinweis:

Passende Kreissägeblätter finden Sie unter 584004 – 593930.

Technische Beschreibung

Sägeblatt-Bohrungs-Ø	30 mm
Gewicht	27,2 kg
Höhe	365 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	2,1 m
maximale Schnitttiefe 90°	120 mm
maximale Drehzahl	4100 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	315 mm
maximaler Neigungswinkel links	46 Grad
Leistungsaufnahme	1600 W
Breite	765 mm
maximaler Gehrungswinkel links	47 Grad
maximaler Gehrungswinkel rechts	60 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts	46 Grad
Herstellerbezeichnung	KGS 315 Plus
Länge	950 mm
maximale Schnitttiefe 45°	76 mm
Schnittbreite	320 / 223 mm
Produktnamensattribut	Ø 315 mm
Produktart	Säge

