

metabo**Akku-Stichsäge ohne Akku, Typ: 18LTX100****Bestelldaten**

Bestellnummer	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste und äußerst handliche Akku-Stichsäge für **präzise Schnitte**.

- **Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung.**
- **Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle.**
- **Geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Absaugstutzen, Schutzglas und Sechskantschlüssel.
Inklusive Spanreißschutz.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	STA 18 LTX 100
-----------------------	----------------

werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, Metabo Quick
Bauform	Stabform
Besonderheit	geringer Griffumfang
Pendelhub	4-fach
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Gewicht	1,9 kg
Akkuspannung	18 V
Gehrungsverstellung	ja
maximale Sägestärke Holz	100 mm
maximale Vibration nach EN	11,8 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	0
Hubzahl	550 - 2800 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Säge