



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250102 CCX    |
| GTIN          | 4960664900602 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Beschreibung

CNMG 120404 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 210 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schneidstoff                                | Cermet          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4               |
| Hauptanwendung                              | P               |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 210 - 450 m/min |
| Beschichtung                                | beschichtet     |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Spanbrecher                                 | PP              |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Schnittbedingung            | kontinuierlich                |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404                   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Sorte                       | CCX                           |
| Vorschub $f$                | 0,05 - 0,35 mm/U              |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |