

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 210 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	PP
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	210 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	Cermet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Hauptanwendung	P
Sorte	CCX
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen