

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Beschichtung	beschichtet
Sorte	CCX
Spanbrecher	PP
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schneidstoff	Cermet
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	210 - 450 m/min

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen