



VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202238 20
GTIN	4067263238263
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Mit **exzentrischem Hinterschliff** und zusätzlichem **Feinschliff** in den Spankammern für **hervorragende Spanabfuhr** in langspanenden Alu-Werkstoffen.

Verwendung:

Zum Schruppen und Schlichten.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft-Ø D _s	20 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Schneidenlänge L _c	60 mm
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z	3
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,12 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Gesamtlänge L	126 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,085 mm

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	160 m/min	N
PE-HD	geeignet	110 m/min	N
PA 66	geeignet	130 m/min	N
PEEK	geeignet	110 m/min	N
PF 31	geeignet	90 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	160 m/min	N
Cu	geeignet	120 m/min	N
CuZn	geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB