



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949732 4
GTIN	4067263828792
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Türen mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Abteil Nutztiefe	477 mm
Fachboden Breite	298 mm
Höhe hinten	2180 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Breite	1200 mm
Höhe vorne	1950 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	75 kg
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	328 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
je Abteil Nutzbreite	2 × 240 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank