

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

VBMT 110308 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT110308
Schneidstoff	Cermet
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PP
Sorte	CCX
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen