

**metabo****Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Typ: SB18LTBL****Bestelldaten**

Bestellnummer	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.**

Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Alle LT- und LTX-Modelle sind mit einem hochleistungsfähigen Schlagwerk ausgestattet für eine maximale Bohrleistung in Stein und Mauerwerk. Der Impulsbetrieb der LTX-Klasse hilft effektiv bei festsitzenden Schrauben oder beim Anbohren auf glatten Flächen.

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

- **Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.**
- **Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse.**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter und ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

Gewicht ohne Akku	1,2 kg
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Verpackung	Metabox
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 600
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100
Motorbauweise	bürstenlos
typische Verwendung	Strong
Herstellerbezeichnung	SB 18 LT BL
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximales Drehmoment hart	75 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment weich	34 Nm
maximale Schlagzahl	31950 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schlagbohrschrauber

