

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	PP
Hauptanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CCX
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen