

metabo**Akku-Schlagschrauber inklusive LiHD Akku, Typ: 18LTX1750****Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 074060 18LTX1750 |
| GTIN | 4061792202429 |
| Artikelklasse | 03D |

Beschreibung**Ausführung:****Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.**

Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):

- **Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.**
- **Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.**

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4 Zoll Außenvierkant und 1750 Nm.**
- **Einziger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.**
- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**
- **Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen.**
- **Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.**
- **Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.**

- **Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.**
- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.**

Vorteil:**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2x LiHD Akku, Ladegerät und metaBOX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------------|
| maximales Losbrechmoment | 2100 Nm |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Drehmomentstufen | 12 |
| Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/4 Zoll |
| maximales Drehmoment | 1750 Nm |
| Gewicht ohne Akku | 3 kg |
| Herstellerbezeichnung | SSW 18 LTX 1750 BL |
| Akkuspannung | 18 V |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Akkukapazität | 5,5 Ah |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Motorbauweise | bürstenlos |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| Verpackung | Metabox |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant |
| maximale Schlagzahl | 2450 min ⁻¹ |
| Gewicht inklusive Akku | 4 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1650 min ⁻¹ |

Produktart

Schlagschrauber