



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251824 CA315 |
| GTIN | 4960664799961 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Beschichtung | beschichtet |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Spanbrecher | KG |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 |
| Vorschub f | 0,15 - 0,45 mm/U |
| Sorte | CA315 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung | K |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 3,6 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 150 - 350 m/min |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |