

**metabo****Akku-Schlagschrauber ohne Akku, Typ: 18LTX1750****Bestelldaten**

Bestellnummer	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.**

Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):

- **Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.**
- **Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.**

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4 Zoll Außenvierkant und 1750 Nm.**
- **Einziger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.**
- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**
- **Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen.**
- **Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.**
- **Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.**

- **Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.**
- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
Drehmomentstufen	12
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
maximales Drehmoment	1750 Nm
Motorbauweise	bürstenlos
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Metabox
typische Verwendung	Heavy Duty
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant
maximales Losbrechmoment	2100 Nm
Herstellerbezeichnung	SSW 18 LTX 1750 BL
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	3 kg
maximale Schlagzahl	2450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schlagschrauber

