



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



### Bestelldaten

Bestellnummer	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA315
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	KG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Hauptanwendung	K
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen