



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	949615 3
GTIN	4067263642718
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungsloch und Etikettenrahmen. Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
Anzahl Abteile	3
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
Fachboden Breite	298 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1950 mm
Unterbau Ausführung	Stahlfüße
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Fachboden fest	1
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Sonderlackierung möglich	nein
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Gewicht	52 kg
je Abteil Nutzbreite	240 mm
für Vorhängeschloss	ja
Breite	900 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank