



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schneidstoff	HM
Sorte	CA315
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm

Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	GK
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen