

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315****Bestelldaten**

Bestellnummer	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	K
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Toleranz	M
Sorte	CA315
Beschichtung	beschichtet

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen