

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315****Bestelldaten**

Bestellnummer	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Sorte	CA315
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	K
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	GK
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen