

metabo**Schlagbohrmaschine, Typ: SBE780-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.**

Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.

- **Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.**
- **Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.**
- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.**
- **Rechts-Linkslauf.**
- **Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.**

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	18 mm
Herstellerbezeichnung	SBE 780-2
Kabellänge	4 m

Verpackung	Metabox
Leistungsaufnahme	780 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	25 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	680 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	8 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment	13 Nm
maximales Drehmoment	32 Nm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	2,6 kg
maximale Drehzahl 2. Gang	1900 min ⁻¹
maximale Schlagzahl	58900 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 3100 min ⁻¹
Produktart	Schlagbohrmaschine