

**metabo****Exzentrerschleifer, Typ: SXE3125****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 077333 SXE3125 |
| GTIN          | 4007430271150  |
| Artikelklasse | 03D            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie für vibrationsarmes Arbeiten.

- **Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.**
- **Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung.**
- **Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.**
- **Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss.**
- **Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe.**
- **Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger.**
- **Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers.**

**Lieferumfang:**

Schleifteller "multi-hole,, mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel.

**Hinweis:**

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.

**Technische Beschreibung**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 310 W                          |
| Herstellerbezeichnung | SXE 3125                       |
| Schwingkreishub       | 3,0 mm                         |
| Schwingzahl           | 8000 - 24000 min <sup>-1</sup> |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Gewicht                    | 1,5 kg               |
| Schleifteller-Ø            | 125 mm               |
| Energieversorgung          | Netzbetrieben        |
| maximale Vibration nach EN | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
| Produktart                 | Exzentrerschleifer   |