



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1725



### Bestelldaten

Bestellnummer	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DCMX 070204 Wiper PR1725 Sorte: PR1725

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,03 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Nebenanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	PR1725
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen