

metabo**Schwingschleifer, Typ: SR2185****Bestelldaten**

Bestellnummer	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Leichter, handlicher 210 W Schwingschleifer mit perfekter Ergonomie:

- **Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.**
- **Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.**
- **Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers.**

Lieferumfang:

Inklusive Staubbeutel, Transportkoffer.

Hinweis:

Passendes Klett-Schleifpapier finden Sie unter Nr. 557576.

Technische Beschreibung

Lochbild	8-fach
Gewicht	1,5 kg
Schleifpapier Länge (Klett)	184 mm
Schwingkreishub	2 mm
Herstellerbezeichnung	SR 2185
maximale Vibration nach EN	< 4 m/s ²
Schleifpapier Länge (Klemme)	230 mm

Schwingzahl	22300 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schleifpapier Breite (Klett)	92 mm
Schleifpapier Breite (Klemme)	92 mm
Leistungsaufnahme	210 W
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Schwingschleifer