

metabo**Geradschleifer, Typ: GE950GP****Bestelldaten**

Bestellnummer	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.

- **Präziser Spannhals für stationären Einsatz.**
- **Vorwählbare Drehzahlstufen.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.**

Die Geradschleifer mit **langer Schleifspindel** eignen sich **hervorragend zum Entgraten** oder zum Verschleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.

Mit **reduziertem Drehzahlbereich** zum kraftvollen Schleifen mit Lamellenschleifrädern.

Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, 1 Maulschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,7 kg
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GE 950 G
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²

Leistungsaufnahme	950 W
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Drehzahlbereich	2500 - 8700 min ⁻¹
Produktart	Geradschleifer