

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR1725****Bestelldaten**

Bestellnummer	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Nebenanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	G
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	50 - 150 m/min

Spanbrecher	MFP-SKS
Sorte	PR1725
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen