

metabo**Doppelschleifmaschine 230 V, Typ: DS150P****Bestelldaten**

Bestellnummer	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.

- **Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.**
- **Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärft-, Schleif- und Entgratarbeiten.**
- **Geeignet für den Einsatz von Stahldrathrundbürsten zum Entrosten.**
- **Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.**
- **Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.**
- **Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser.**

Lieferumfang:

Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

Technische Beschreibung

Schleifscheibenbreite T	20 mm
-------------------------	-------

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	2980 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	400 W
Schleifscheiben-Ø D	150 mm
Herstellerbezeichnung	DS 150 Plus
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	20 mm
Gewicht	10,2 kg
Kabellänge	1,8 m
Nennleistung	230 V