

**metabo****Kapp- und Gehrungssäge, Ø 216 mm, Typ: KGSV216M**

## Bestelldaten

Bestellnummer	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

Kapp- und Gehrungssäge mit **Zugfunktion** und **Drehzahlregelung**.

- **Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen.**
- **Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für präzise Schnitte.**
- **Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke.**
- **Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter.**
- **Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen.**
- **Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke.**
- **Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet.**
- **Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche.**
- **Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung.**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.**
- **Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte.**
- **Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke.**

- **Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig).**
- **Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen.**
- **Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne.**
- **Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten.**
- **Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte.**
- **Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.**
- **Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich.**

#### Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung und Spänefangsack.

#### Hinweis:

Passende Kreissägeblätter finden Sie unter 584004 – 593930.

## Technische Beschreibung

maximaler Gehrungswinkel links	47 Grad
Länge	760 mm
Höhe	340 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	30 mm
maximale Drehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Breite	475 mm
Herstellerbezeichnung	KGSV 216 M
maximaler Neigungswinkel rechts	2 Grad
Kabellänge	2 m
maximaler Gehrungswinkel rechts	47 Grad
Sägeblatt-Ø	216 mm
maximaler Neigungswinkel links	47 Grad
Gewicht	13,5 kg
Leistungsaufnahme	1350 W
maximale Schnitttiefe 90°	65 mm
maximale Schnitttiefe 45°	36 mm
Schnittbreite	305 / 205 mm

Produktnameattribut	Ø 216 mm
Produktart	Säge