

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 11T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper,  
Sorte: PR1725****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260388 PR1725 |
| GTIN          | 4960664892075 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2               |
| Schneidstoff                                | HM              |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DCMX 11T304     |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Vorschub f                                  | 0,03 - 0,2 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 200 m/min  |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Beschichtung                                | beschichtet     |
| Spanbrecher                                 | WP              |
| Nebenanwendung                              | P               |
| Sorte                                       | PR1725          |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten                    |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen           |
| Toleranz                                    | M                             |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung | 50 - 150 m/min                |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |