



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	CA025P
Toleranz	M

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Spanbrecher	GK
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen