

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 070202 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Sorte	CA025P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen