



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 070204 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	GK
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070204
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	CA025P
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen