



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 070208 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070208
Sorte	CA025P

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	GK
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen