

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251752 CCX |
| GTIN | 4960664900954 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 |
| Schneidstoff | Cermet |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 210 - 450 m/min |
| Beschichtung | beschichtet |
| Spanbrecher | PP |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Vorschub f | 0,05 - 0,3 mm/U |

| | |
|------------|-------------------------------|
| Sorte | CCX |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |