



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen