

**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060202 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 310 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	Cermet
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Spanbrecher	PP
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Toleranz	M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	CCX
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 310 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen