




## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010



### Bestelldaten

Bestellnummer	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 070202 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

### Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT070202
Spanbrecher	AP

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	G
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 400 m/min
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Sorte	PDL010
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen