




Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010



Bestelldaten

Bestellnummer	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060204 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Hauptanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Eckenradius	0,4 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	PDL010
Toleranz	G
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	AP
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen