

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Artikelklasse	25E

**Beschreibung****Technische Beschreibung**

Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Spanbrecher	PP
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Sorte	CCX
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 370 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen