

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

VBMT 160404 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160404
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	PP
Beschichtung	beschichtet
Sorte	CCX
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Schneidstoff	Cermet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen