



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010



Bestelldaten

Bestellnummer	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT11T302
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Toleranz	G
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 400 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	AP
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	PDL010
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen