


**Eckfräser 90° MEC17, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2L mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	227505 25/2L
GTIN	4960664406630
Artikelklasse	250

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.

Geringe Schneidenanzahl.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$ : 15,7 mm

Auskraglänge  $L_1$ : 36 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 86 mm

Schaft-Ø  $D_s$  h6: 20 mm

passende Wendeschneidplatte: BDMT 170408

Wendeplattenschraube: 229709 (T15; 3,5 Nm)

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$	36 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	15,7 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	86 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Serie	Eckfräser

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------