



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA315
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	K
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	KG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604

Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3,6 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen