



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	KG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	K
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Sorte	CA315
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen