

metabo**Winkelschleifer, Typ: WEV11-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Kompakter Winkelschleifer mit **Drehzahlregelung** und **geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse** für perfekte Ergonomie.

- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Anschlussgewinde	M14
Herstellerbezeichnung	WEV 11-125 Quick
Gewicht	2,1 kg
Sanftanlauf	ja
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Kabellänge	4 m
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 10500 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer