

**metabo****Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WL9-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster 18 V-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform.

- **Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz.**
- **Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen.**
- **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX. Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff und 3× Li-Power Akkus.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	W 18 L 9-125 Quick
Anzahl enthaltener Akkus	3

Gewicht ohne Akku	1,6 kg
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
Totmannschaltung	nein
Verpackung	Metabox
Sanftanlauf	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht inklusive Akku	2,3 kg
Kickbackstop	ja
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Akkukapazität	4 Ah
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	5 m/s <sup>2</sup>
Überlastschutz	ja
Produktart	Winkelschleifer

## Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55