



## Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



### Bestelldaten

Bestellnummer	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Sorte	CA315
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	KG
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen