

metabo**Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WVBLT11125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Drehzahlregelbarer, bürstenloser 18 V-Winkelschleifer mit höchster Effizienz.

- **Akkupack drehbar in 90°-Schritten.**
- **Schnelles Bremssystem und Sicherheitskupplung.**
- **M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**
- **Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX. Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter und 2× LiHD Akkus.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Sanftanlauf	ja
Totmannschaltung	nein
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	8 m/s ²
Gewicht ohne Akku	1,8 kg
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Motorbauweise	bürstenlos
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	2800 - 10000 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Gewicht	2,8 kg
Kickbackstop	ja
Verpackung	Metabox
Gewicht inklusive Akku	2,8 kg
Herstellerbezeichnung	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Akkukapazität	5,5 Ah
Akkuspannung	18 V
Überlastschutz	ja
maximale Trenntiefe	27 mm
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
-------------------------------------	----------

Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2